



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 36



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232256 36
GTIN	4045197717825
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem. **S ravnim utorima.**

Napomena:

Smanjite vrijednosti posmaka f za 10%, a vrijednosti v_c za 30%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 36 - 47 mm

Korisna duljina L_1 : 432 mm

Ø drške D_s : 40 mm

Duljina drške L_s : 70 mm

Stezni vijci: 232990 TX20

Tehnički opis

Ø drške D_s	40 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Korisna duljina L_1	432 mm
Ø područja D_c	36 - 47 mm
Duljina drške L_s	70 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600