

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 12×D, tip: 18****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232270 18
GTIN	4045197717924
Razred artikla	22G

**Opis****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Smanjite vrijednosti posmaka  $f$  za 10%, a vrijednosti  $v_c$  za 30%.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 18 - 24 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 288 mm

Morse konus MK veličina: 3

Stezni vijci: 232990 TX9

**Tehnički opis**

Stezni vijci	232990 TX9
Ø područja $D_c$	18 - 24 mm
Korisna duljina $L_1$	288 mm
Morse konus MK veličina	3
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX9	674248 TX9
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9