

**Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232240 25
GTIN	4045197717757
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem.

S ravnim žljebovima.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 25 - 35 mm

Korisna duljina L_1 : 52,5 mm

Ø drške D_s : 32 mm

Duljina drške L_s : 60 mm

Stezni vijci: 232990 TX15

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	52,5 mm
Ø drške D_s	32 mm
Stezni vijci	232990 TX15
Ø područja D_c	25 - 35 mm
Duljina drške L_s	60 mm
Broj oštrica Z	2

izvedba	1,5xD
Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600