

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 12×D, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232270 25
GTIN	4045197717931
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Smanjite vrijednosti posmaka f za 10%, a vrijednosti v_c za 30%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 25 - 35 mm

Korisna duljina L_1 : 300 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX15

Tehnički opis

Ø područja D_c	25 - 35 mm
Korisna duljina L_1	300 mm
Stezni vijci	232990 TX15
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600