



Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 13



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232256 13
GTIN	4045197717795
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

Napomena:

Smanjite vrijednosti posmaka f za 10%, a vrijednosti v_c za 30%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 13 - 17,5 mm

Korisna duljina L_1 : 156 mm

Ø drške D_s : 20 mm

Duljina drške L_s : 50 mm

Stezni vijci: 232990 TX8

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	156 mm
Ø drške D_s	20 mm
Stezni vijci	232990 TX8
Ø područja D_c	13 - 17,5 mm
Duljina drške L_s	50 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm

211750 1,3

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8

232990 TX8