



## Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 12×D, tip: 36



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232270 36
GTIN	4045197717948
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10. **S ravnim utorima.**

#### Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530.**

Smanjite vrijednosti posmaka  $f$  za 10%, a vrijednosti  $v_c$  za 30%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 36 - 47 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 432 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX20

### Tehnički opis

Stezni vijci	232990 TX20
Ø područja $D_c$	36 - 47 mm
Korisna duljina $L_1$	432 mm
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600