

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za unutarnje tokarenje, HSK-T, Ø drške / Ø D – A mjera:
40/25-90mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320102 40/25-90
GTIN	2050001773050
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevi i desni smjer tokarenja.

Upotreba:

Za prihvata držača za tokarenje.

Napomena:

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Ø drške	40 mm
Ø D	25 mm
Prihvata	HSK-T
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držači za unutarnje tokarenje

