



## Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 18



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232256 18
GTIN	4045197717801
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.

#### Napomena:

Smanjite vrijednosti posmaka  $f$  za 10%, a vrijednosti  $v_c$  za 30%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 18 - 24 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 288 mm

Ø drške  $D_s$ : 25 mm

Duljina drške  $L_s$ : 56 mm

Stezni vijci: 232990 TX9

### Tehnički opis

Ø područja $D_c$	18 - 24 mm
Ø drške $D_s$	25 mm
Korisna duljina $L_1$	288 mm
Stezni vijci	232990 TX9
Duljina drške $L_s$	56 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX9	674248 TX9
---	------------

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX9	232990 TX9
-------------------------------------	------------

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
---	------------