

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 1,5×D, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232257 12
GTIN	4045197717849
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:****S ravnim žljebovima.****Napomena:**Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c: 12 - 12,5 mmKorisna duljina L₁: 18,8 mm

Morse konus MK veličina: 2

Stezni vijci: 232990 TX7

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	18,8 mm
Stezni vijci	232990 TX7
Ø područja D _c	12 - 12,5 mm
Morse konus MK veličina	2
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX7	232990 TX7