



Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 12×D, tip: 48



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232270 48
GTIN	4045197717955
Razred artikla	22G

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10. **S ravnim utorima.**

Napomena:

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530.**

Smanjite vrijednosti posmaka f za 10%, a vrijednosti v_c za 30%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D_c : 48 - 65 mm

Korisna duljina L_1 : 576 mm

Morse konus MK veličina: 5

Stezni vijci: 232990 TX20

Tehnički opis

Ø područja D_c	48 - 65 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Korisna duljina L_1	576 mm
Morse konus MK veličina	5
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600