

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za unutarnje tokarenje, HSK-T, Ø drške / Ø D – A mjera:  
40/25-110mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320102 40/25-110
GTIN	2050001772671
Razred artikla	36D

**Opis****Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevi i desni smjer tokarenja.

**Upotreba:**

Za prihvata držača za tokarenje.

**Napomena:**

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Ø drške	40 mm
Ø D	25 mm
Prihvata	HSK-T
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držači za unutarnje tokarenje

