

**Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 1,5×D, tip: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232240 36
GTIN	4045197717764
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem.

**S ravnim žljebovima.**

**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 70,5 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 40 mm

Duljina drške L<sub>s</sub>: 70 mm

Stezni vijci: 232990 TX20

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	70,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	40 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Ø područja D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	70 mm
Broj oštrica Z	2

izvedba	1,5xD
Drška	ISO 9766
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20	232990 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600