

Garant**HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB7725, Ø D: 34mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231660 34
GTIN	4045197718150
Razred artikla	21M

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
Koncentričnost u montiranom stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Tehnički opis

Ø D	34 mm
Posmak f u GG(G)	0,5 mm/okr
Za veličinu tijela svrdla	34 mm
Serija	HiPer-Drill
Broj zamjena/oštrica	1
Kut vrha	135 stupanj

Vrsta	HB7725
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
GG(G)	prikladno	100 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		