



## Tijelo svrdla Cilindrična drška, s unutarnjim hlađenjem, 12×D, tip: 25



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	232256 25
GTIN	4045197717818
Razred artikla	22G

### Opis

#### Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.

S unutarnjim hlađenjem.

#### Napomena:

Smanjite vrijednosti posmaka  $f$  za 10%, a vrijednosti  $v_c$  za 30%.

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 25 - 35 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 300 mm

Ø drške  $D_s$ : 32 mm

Duljina drške  $L_s$ : 60 mm

Stezni vijci: 232990 TX15

### Tehnički opis

Korisna duljina $L_1$	300 mm
Ø područja $D_c$	25 - 35 mm
Stezni vijci	232990 TX15
Ø drške $D_s$	32 mm
Duljina drške $L_s$	60 mm
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	ISO 9766

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15	232990 TX15
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600