



## Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 1,5xD, tip: 25



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 232257 25     |
| GTIN           | 4045197717870 |
| Razred artikla | 22G           |

### Opis

#### Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.

#### S ravnim žljebovima.

#### Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 25 - 35 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 52,5 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX15

### Tehnički opis

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ø područja D <sub>c</sub>      | 25 - 35 mm  |
| Korisna duljina L <sub>1</sub> | 52,5 mm     |
| Stezni vijci                   | 232990 TX15 |
| Morse konus MK veličina        | 4           |
| Broj oštrica Z                 | 2           |
| izvedba                        | 1,5xD       |
| Drška                          | Morse konus |
| Unutarnje hlađenje             | ne          |

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX15

232990 TX15

Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600