



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminijski radni podesti s čeličnom rešetkom, broj gazišta uključujući platformu: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966149 5
GTIN	4031405510210
Razred artikla	98G

Opis

Izvedba:

Stabilna, zavarena cijevna konstrukcija, gazišta od protuklizne čelične rešetke. Krajevi profila s protukliznim plastičnim kapticama. Mobilnost pomoću 2 kotačića. Gornja platforma za stajanje 550 × 300 mm.

Tehnički opis

Širina osnovne površine	0,82 m
Dubina platforme	300 mm
Visina platforme bez ograde	1 m
Kotačići	da
Prohodnost	jednostrano
Težina	18 kg
Širina platforme	550 mm

Materijal	zavarena konstrukcija cijevi, stube od protuklizne čelične rešetke
Izvedba nagazne površine	Stuba
Dubina osnovne površine	1,46 m
Radna visina cca	3 m
Broj stepenica uključujući platformu	5
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest