

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 1,5xD, tip: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232257 36
GTIN	4045197717887
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

**S ravnim žljebovima.****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 70,5 mm

Morse konus MK veličina: 4

Stezni vijci: 232990 TX20

**Tehnički opis**

Ø područja D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Korisna duljina L <sub>1</sub>	70,5 mm
Morse konus MK veličina	4
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5xD
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20

232990 TX20

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600