

SWISS TOOLS

**Prihvata držača za tokarenje, PSC, Ø drške / Ø D – A mjera: 63/32-160mm****Podaci za narudžbu**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe  | 320407 63/32-160 |
| GTIN           | 2050001772749    |
| Razred artikla | 36D              |

**Opis****Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevii desni smjer tokarenja.

**Upotreba:**

Za prihvata držača za tokarenje.

**Napomena:**

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

**Tehnički opis**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm                        |
| Ø drške                    | 63 mm                         |
| Ø D                        | 32 mm                         |
| Prihvata                   | PSC                           |
| Norma prihvata             | ISO 26623-1                   |
| Unutarnje hlađenje         | da                            |
| Vrsta proizvoda            | Držači za unutarnje tokarenje |