

Garant
POMX 10T5ZESR R, HB9715, tip: HART

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213178 HART
GTIN	4045197714909
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Čvrsta izvedba rezne pločice (debljina = 5,9 mm).
 Pozitivna geometrija visokog posmaka.
 Duljina oštrice: 2 mm za visoku kvalitetu površine.
 Posebno ekonomično zbog 5 reznih oštrica po pločici.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$.

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 4,8 mm

Posmak f_z po zubu: 0,6 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,6 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	4,8 mm
Tip	HART
Broj zamjena/oštrica	5
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	POMX 10T5ZESR R

Vrsta	HB9715
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	40 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	35 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	30 m/min	H
GG(G)	prikladno	300 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		