

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 12×D, tip: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232270 13
GTIN	4045197717917
Razred artikla	22G

**Opis****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Smanjite vrijednosti posmaka  $f$  za 10%, a vrijednosti  $v_c$  za 30%.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja  $D_c$ : 13 - 17,5 mm

Korisna duljina  $L_1$ : 156 mm

Morse konus MK veličina: 2

Stezni vijci: 232990 TX8

**Tehnički opis**

Ø područja $D_c$	13 - 17,5 mm
Korisna duljina $L_1$	156 mm
Stezni vijci	232990 TX8
Morse konus MK veličina	2
Broj oštrica Z	2
izvedba	12×D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

**Pribor**

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX8	232990 TX8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8