

**Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja, 1,5xD, tip: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232257 48
GTIN	4045197717894
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Za rupe do točnosti IT10.

**S ravnim žljebovima.****Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Odgovarajuća redukcijaska čahura za alate s MK drškom vidi **br. 343000-343530**.

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 2

Ø područja D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 97,5 mm

Morse konus MK veličina: 5

Stezni vijci: 232990 TX20

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	97,5 mm
Ø područja D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Stezni vijci	232990 TX20
Morse konus MK veličina	5
Broj oštrica Z	2
izvedba	1,5xD
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne

Vrsta proizvoda

Bušilica za izmjenjive pločice

**Pribor**

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od  
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Torx® set vijaka 10-dijelni tip TX20

232990 TX20

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600