

SWISS TOOLS

**Prihvat držača za unutarnje tokarenje, HSK-T, Ø drške / Ø D – A mjera:  
63/32-160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320102 63/32-160
GTIN	2050001772923
Razred artikla	36D

**Opis****Izvedba:**

- Za učinkovito tokarenje.
- Za lijevi i desni smjer tokarenja.

**Upotreba:**

Za prihvat držača za tokarenje.

**Napomena:**

Za odgovarajuće zamjenjive glave vidi br. 264826 – 264827.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Ø drške	63 mm
Ø D	32 mm
Prihvat	HSK-T
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držači za unutarnje tokarenje

