



Kliješta sa zapinjačem za opružne obujmice, ukupna duljina: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719967 250
GTIN	4003773078623
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Na temelju kliješta za vodene pumpe Cobra® kovanih u kalupu s finim stupnjevanim namještanjem. S posebnim čeljustima za držanje samosteznih cijevnih obujmica; **Čeljusti zakretne za 360°**. Kliješta atramentirana u crnoj boji.

Za jednoručni rad. Brz i lagan rad poput brzog stezanja.

Prednost:

Potrebna mala sila zbog snažnije poluge. Otvor čeljusti do 80 mm.

Upotreba:

Za sigurno hvatanje opružnih obujmica, standardnih i žičanih obujmica za uštedu prostora kao i opružnih obujmica.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
sa zasunom	da
Broj ureza za fino podešavanje	19
Širina otvora	80 mm
Stezni raspon	≥ 40 mm
Nominalna veličina	70 mm
maks. put stezanja	40 mm
Izvedba drške	presvučeno plastikom

Materijal	Krom-vanadin elektročelik, kovan, kaljen u ulju
Površina kliješta	atramentirano u sivoj boji
Čeljust 360° okretna	da
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta