

**Garant****TCMT 110208, Vrsta: HB725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260984 HB725
GTIN	4045197713599
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 110208 HB725 Vrsta: HB725  
Lomač odvojenih čestica: UM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 50 - 250 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	UM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Glavna primjena	UNI
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	50 - 250 m/min
Vrsta	HB725

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110208
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje