

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260906 25/16 |
| GTIN | 4045197713278 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Podložna pločica | 269005 7 |
| ISO kod držača | STGCR/L 2525M16 |
| Veličina drške | 25 mm |
| Veličina pločice | 16 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 16T3.. |
| Duljina glave L ₁ | 23 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 32 mm |
| Vijak za podlošku | 269013 2 |
| Ukupna duljina L | 150 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Primjena | Čeono tokarenje |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Primjena | Uzdužno tokarenje vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 18 | 269028 18 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Podložna pločica tip 7 | 269005 7 |
| Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |