

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	22 mm
Veličina drške	20 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 7
Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	STGCR/L 2020K16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 18	269028 18
Podložna pločica tip 7	269005 7
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500