

**Garant**

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 261352 20/11  |
| GTIN           | 4045197713629 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | VC.. 1103..       |
| Duljina glave L <sub>1</sub>                 | 50 mm             |
| ISO kod držača                               | A20Q SVVCR/L11    |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 22         |
| Širina vrata L <sub>4</sub>                  | 13,9 mm           |
| Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>     | 25 mm             |
| Veličina pločice                             | 11 mm             |
| Udaljenost vrha od osi                       | 14 mm             |
| Ukupna duljina L                             | 180 mm            |
| Stezna visina L <sub>2</sub>                 | 19 mm             |
| Kut rezne oštrice κ                          | 72,5 stupanj      |
| Korisna dubina T                             | 9,5 mm            |
| Ø drške D <sub>5</sub>                       | 20 mm             |
| Standard                                     | Norma proizvođača |
| Primjena                                     | desno             |
| Unutarnja dubina tokarenja do                | 3×D               |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Unutarnje hlađenje | da                           |
| Primjena           | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda    | Držać za unutarnje tokarenje |

---

**Pribor**

|   |             |
|---|-------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22   | 269028 22   |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15                               | 674248 TX15 |
| Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500  |