

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L_1	62,5 mm
Širina vrata L_4	19,5 mm
ISO kod držača	A25R SVVCR/L16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	20 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	34 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	23 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Korisna dubina T	13 mm
Ø drške D_s	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500