

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Duljina glave L ₁	40 mm
Širina vrata L ₄	11,9 mm
Udaljenost vrha od osi	14 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A16M SVVCR/L11
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	23 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L ₂	15,5 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Korisna dubina T	9,5 mm
Ø drške D _s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500