

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Duljina glave L ₁	22 mm
Veličina drške	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 16T3..
ISO kod držača	STGCR/L 1616H16
Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 7
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 7	269005 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 18	269028 18
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500