

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
20/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A20Q SVVCR/L11
Duljina glave L ₁	50 mm
Širina vrata L ₄	13,9 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	14 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L ₂	19 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Korisna dubina T	9,5 mm
Ø drške D _s	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500