

**Garant****Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	A25R SVVCR/L16
Udaljenost vrha od osi	20 mm
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	34 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 8 VC.. 1604..
Širina vrata $L_4$	19,5 mm
Duljina glave $L_1$	62,5 mm
Ukupna duljina $L$	200 mm
Stezna visina $L_2$	23 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	72,5 stupanj
Korisna dubina $T$	13 mm
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500