

**Ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949521 1000
GTIN	4062406082024
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ojačana vrata. DOM okretne ručke s **cilindričnom bravom**. Police se mogu podesiti u rasteru od 15 mm.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035. Vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**, bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	830 mm
Broj polica	1
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Težina	32 kg
Visina	1000 mm

Dubina	400 mm
širina	930 mm
Debljina materijala	0,8 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	70 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	450 kg
Kut otvaranja vrata	125 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	15 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar s mapama

Pribor

Dodatna polica tip 935	949524 935
Set nosača polica za ormare s dvostrukim vratima20-dijelni	959011