

**HOLEX****Garderobni ormar za odvajanje privatne i radne odjeće s plastičnim nogicama i trostruka okretna brava, broj odjeljaka: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe

949704 2

GTIN

Razred artikla

92S

**Opis****Izvedba:**

Garderobni ormar s vrlo širokim, podijeljenim pretincem s crno-bijelom pregradom. Pregrada unutar odjeljka služi za higijensko razdvajanje privatne i radne odjeće. Dvokrilna vrata koja se zatvaraju jedna prema drugoj mogu se centralno zaključati s pomoću jedne brave. Izvedba garderobnog ormara kao što je opisano pod br. 949601.

S okretnom bravom i mogućnošću zaključavanja uz pomoć lokota do vel. 40 (nije uključeno u opseg opreme).

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, klupa slična antracit sivoj boji, **praškasto lakirano**. Bez mogućnosti konfiguracije.

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

korisna dubina po odjeljku	465 mm
korisna širina po odjeljku	2 × 240 mm
Težina	43 kg
Visina	1800 mm
po polici za šešir korisna visina	345 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina	1260 mm
Dubina police	465 mm
Širina police	220 mm
Dubina	500 mm
širina	610 mm
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

## Pribor

Ogledalo Tip 1	949770 1
Dodatna polica za cipele širina odjeljka 300 mm	949760 300
Plastično postolje za cipele Tip 1	949761 1
Precizna cilindrična brava s visokim lukomrazličito zatvaranje Ø kućišta 40 mm	085875 40
Vješalice komad 10	949775 10
Vješalice komad 1	949775 1