

**Garant****POMX 10T5ZEER M, HB9640, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213181 INOX
GTIN	4045197714916
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta izvedba rezne pločice (debljina = 5,9 mm).<br>Pozitivna geometrija visokog posmaka.<br>Duljina oštrice: 2 mm za visoku kvalitetu površine.<br>Posebno ekonomično zbog 5 reznih oštrica po pločici.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 2,2 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	4,8 mm
Posmak $f_z$ po zubu	1 mm
Tip	INOX
Broj zamjena/oštrica	5
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	POMX 10T5ZEER M
Vrsta	HB9640

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	360 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	320 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	S
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		