

**Garant****HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB7725, Ø D: 10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 231660 10     |
| GTIN           | 4045197714268 |
| Razred artikla | 21M           |

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.  
Koncentričnost u montiranom stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element  $5 \times D$ .  
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

**Tehnički opis**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Posmak f u GG(G)          | 0,23 mm/okr |
| Ø D                       | 10 mm       |
| Za veličinu tijela svrdla | 10 mm       |
| Serija                    | HiPer-Drill |
| Broj zamjena/oštrica      | 1           |
| Kut vrha                  | 135 stupanj |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Vrsta           | HB7725                  |
| Rezni materijal | HM                      |
| Polustandardno  | da                      |
| Broj oštrica Z  | 2                       |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |

**Podaci korisnika**

|                                | Prikladno za                       | $V_c$     | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno samo u posebnim uvjetima | 100 m/min | P       |
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno samo u posebnim uvjetima | 90 m/min  | P       |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno samo u posebnim uvjetima | 70 m/min  | P       |
| GG(G)                          | prikladno                          | 100 m/min | K       |
| mokro maksimalno               | prikladno                          |           |         |