

**Garant****HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7, HB7725, Ø D: 21,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231660 21,5
GTIN	4045197714503
Razred artikla	21M

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.  
Koncentričnost u montiranom stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za rupe do točnosti IT9.

**Napomena:**

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5xD.  
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

**Tehnički opis**

Posmak f u GG(G)	0,38 mm/okr
Za veličinu tijela svrdla	21 mm
Ø D	21,5 mm
Serija	HiPer-Drill
Broj zamjena/oštrica	1
Kut vrha	135 stupanj

Vrsta	HB7725
Rezni materijal	HM
Polustandardno	da
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
GG(G)	prikladno	100 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		