

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/12mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Razred artikla	21U

Tehnički opis

ISO kod držača	A25X DCLNR/L12
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Veličina pločice	12 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Podložna pločica	259033 2
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	29,5 mm
Vijak s podloškom	259027 2
Ukupna duljina L	225 mm
Stezna visina L_2	24,3 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Vilica, vijak, O-prsten	259036 1
Ø drške D_s	25 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje