

Garant

**Držak za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/12mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250034 32/12 |
| GTIN | 4062406082956 |
| Razred artikla | 21U |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| ISO kod držača | A32X DCLNR/L12 |
| Ukupna duljina L | 288 mm |
| Minimalni Ø prebušenja D_{min} | 38 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 22 mm |
| Vijak s podloškom | 259027 2 |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. |
| Veličina pločice | 12 mm |
| Podložna pločica | 259033 2 |
| Stezna visina L_2 | 31 mm |
| Vilica, vijak, O-prsten | 259036 1 |
| Ø drške D_s | 35 mm |
| Standard | Tvornička norma |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D |
| Unutarnje hlađenje | da |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držać za unutarnje tokarenje |