

Garant GRIDLINE

Radionički stol, otvoren s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	921001 1500
GTIN	4062406082802
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Udubljeno otvoreno kućište za ergonomsko sjedenje.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 150, 200

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Težina	125,6 kg
Radna ploča duljina	1500 mm
Podgradnja dubina	700 mm
Kučište ladice, korisna visina	525 mm
Visina	850 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Seriya	Ready-to-go
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Broj ladica	4
Podgradnja širina	1300 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×20
Radna ploča debljina	50 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Asortiman za radionicu broj alata 26	955081 26
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/2	950300 75/2
Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/1	950300 75/1
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Asortiman za označavanje i piljenje broj alata 8	954895 8
Prostirka za ladice dimenzija u G 20X20	951830 20X20
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj alata 20	952505 20
Garnitura kliješta broj alata 5	954305 5
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 20X20	951910 20X20
Set protukliznih prostirki za ladice5-dijelni dimenzija u G 20X20	951885 20X20
Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/3	950300 75/3
Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola broj alata 32	953821 32
Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927800 200
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/5	950320 150/5
Alat za demontažu tip 1	950070 1
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 37	953828 37
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/1	950320 100/1
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/3	950320 100/3
Garnitura kliješta broj alata 5	954295 5
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/1	950320 75/1
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
	950320 150/4

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/4

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/2

950320 100/2

Ladica Prednja visina ladice 150 mm

927800 150

Garnitura odvijača broj alata 10

953521 10

Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 39

953833 39

Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003

950050 003

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/2

950320 75/2

Set ulja za čišćenje i njegu tip 1

926403 1

Garnitura turpija broj alata 6

952253 6

Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/3

950320 75/3

Ladica Prednja visina ladice 75 mm

927800 75

Asortiman za radionicu broj alata 22

955071 22

Garnitura kliješta količina alata 5

954306 5

Garnitura odvijača količina alata 10

953522 10

Asortiman za radionicu količina alata 22

955072 22