

Garant GRIDLINE

Radionički stol, 9 ladica, Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	921091 1500
GTIN	4062406083052
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (lijevo) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 200, 250

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

Korisna širina ladica u G	20
Podgradnja dubina	700 mm
Podgradnja širina	1300 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	181,7 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Serija	Ready-to-go
Korisna širina ladica	500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Radna ploča duljina	1500 mm
Visina	950 mm
Broj ladica	4
Korisna površina ladice u G	20×20
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	800 kg
Kućište ladice, korisna visina	625 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

Pribor

Asortiman za radionicu broj alata 22	955071 22
Ladica Prednja visina ladice 125 mm	927800 125
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/2	950320 100/2
Garnitura odvijača broj alata 10	953521 10
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/5	950320 150/5
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/1	950320 100/1
Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj alata 20	952505 20
Ladica Prednja visina ladice 250 mm	927800 250
Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003	950050 003
Asortiman za radionicu broj alata 26	955081 26
Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 20X20	951910 20X20
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/2	950320 75/2
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 37	953828 37
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/4	950320 150/4
Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 39	953833 39
Alat za demontažu tip 1	950070 1
Asortiman za označavanje i piljenje broj alata 8	954895 8
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/1	950300 75/1
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/4	950320 125/4
Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola broj alata 32	953821 32

Prostirka od mekanog PVC-a, transparentna širina 1500 mm	951951 1500
Garnitura kliješta broj alata 5	954305 5
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/3	950320 125/3
Garnitura kliješta broj alata 5	954295 5
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/1	950320 75/1
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/3	950320 100/3
Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 20X20	951885 20X20
Set ulja za čišćenje i njegu tip 1	926403 1
Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/2	950300 75/2
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/6	950320 125/6
Garnitura turpija broj alata 6	952253 6
Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/3	950300 75/3
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/3	950320 75/3
Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 125/1	950320 125/1
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Prostirka za ladice dimenzija u G 20X20	951830 20X20
Garnitura odvijača količina alata 10	953522 10
Garnitura kliješta količina alata 5	954306 5
Asortiman za radionicu količina alata 22	955072 22