

Garant GRIDLINE

Radionički stol, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, dugačka ladica, Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 921131 1500 |
| GTIN | 4062406083113 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.

Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, **prevučen prahom**. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.

Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.

S dugačkom ladicom za odlaganje velikih alata.

Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 425

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 100, 150

Visina prednje strane ladice za dugačke predmete mm: 125

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------------|
| Korisna dubina ladica u G | 20 |
| Korisna površina ladice u G | 20×20 |
| Radna ploča debljina | 50 mm |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 800 kg |
| Radna ploča duljina | 1500 mm |
| Radna ploča dubina | 750 mm |
| Korisna dubina ladica | 500 mm |
| Seriya | Ready-to-go |
| Korisna širina ladica | 500 mm |
| Korisna širina ladica u G | 20 |
| Podgradnja širina | 1300 mm |
| Visina | 950 mm |
| Podgradnja dubina | 700 mm |
| Dugačka ladica korisna dubina | 500 mm |
| Težina | 151,2 kg |
| Dugačka ladica korisna širina | 1100 mm |
| Kućište ladice, korisna visina | 425 mm |
| Broj ladica | 4 |
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Radionički stol, visina | 950 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Debljina pločica | 50 mm |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Kut otvaranja vrata | 180 stupanj |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |

| | |
|-------------------------|--|
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | 20x20G |
| Vrsta proizvoda | Radionički stol |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg | 950180 75 |
| Garnitura odvijača broj alata 10 | 953521 10 |
| Prostirka od rebraste gume za ladice dimenzija u G 20X20 | 951910 20X20 |
| Ladica Prednja visina ladice 150 mm | 927800 150 |
| Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/4 | 950320 150/4 |
| Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/2 | 950320 75/2 |
| Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 150/5 | 950320 150/5 |
| Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003 | 950050 003 |
| Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/2 | 950320 100/2 |
| Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/3 | 950320 100/3 |
| Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/2 | 950300 75/2 |
| Garnitura turpija broj alata 6 | 952253 6 |
| Ladica Prednja visina ladice 100 mm | 927800 100 |
| Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 37 | 953828 37 |
| Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/3 | 950320 75/3 |
| Set protukliznih prostirki za ladice 5-dijelni dimenzija u G 20X20 | 951885 20X20 |

| | |
|--|--------------|
| Garnitura nasadnih ključeva, 1/2 cola broj alata 32 | 953821 32 |
| Asortiman za radionicu broj alata 22 | 955071 22 |
| Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/3 | 950300 75/3 |
| Asortiman spremnika za male dijelove easyPick tip 75/1 | 950300 75/1 |
| Prostirka od mekanog PVC-a, transparentna širina 1500 mm | 951951 1500 |
| Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 100/1 | 950320 100/1 |
| Garnitura viljuškasto-okastih ključeva broj alata 20 | 952505 20 |
| Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola broj alata 39 | 953833 39 |
| Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada visina fronte ladica / tip 75/1 | 950320 75/1 |
| Maska za bravu za GridLine tip KO21 | 914227 KO21 |
| Prostirka za ladice dimenzija u G 20X20 | 951830 20X20 |
| Alat za demontažu tip 1 | 950070 1 |
| Garnitura kliješta broj alata 5 | 954305 5 |
| Pomična ručka za GridLine tip KO12 | 914226 KO12 |
| Asortiman za radionicu broj alata 26 | 955081 26 |
| Set ulja za čišćenje i njegu tip 1 | 926403 1 |
| Asortiman za označavanje i piljenje broj alata 8 | 954895 8 |
| Garnitura kliješta broj alata 5 | 954295 5 |
| Ladica Prednja visina ladice 75 mm | 927800 75 |
| Garnitura kliješta količina alata 5 | 954306 5 |
| Garnitura odvijača količina alata 10 | 953522 10 |
| Asortiman za radionicu količina alata 22 | 955072 22 |