

**Garant**
**Glodača glava za ukapanje 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/3mm**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211806 40/3
GTIN	4045197714879
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

### Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	55 mm
Ø reza $D_c$	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VCG. 2205
Ø prihvatne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	3
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	5,65 stupanj
Interpolacija Ø $D_{maks}$	78 mm
Interpolacija $a_p$	8 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	30,34 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	74 mm

Ø D <sub>3</sub>	34 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7