

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario Basic, sa stražnjom stijenkom, visina 950 mm, Ploča od bambusa, duljina ploče: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922031 2000
GTIN	4062406083250
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Dodatna stražnja stijenka za povećanje nosivosti. S 1 × parom tankih ploča za učvršćivanje.

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 1 × para tankih ploča, 1 × dvodijelna stražnja stijenka, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirno.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Radna ploča dubina	750 mm
Težina	87 kg
Radna ploča duljina	2000 mm
Seriya	vario Basic

Visina	950 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Materijal radne ploče	Bambus
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	600 kg
Debljina pločica	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

## Pribor

Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna Prikladno za duljinu ploče 2000 mm	927140 2000
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Potporni lim tip 1	927122 1
Radna ploča, debljina 50 mm od križno lijepljenog bambusa duljina ploče 2000 mm	926001 2000