

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario Basic, sa stražnjom stijenkom, visina 850 mm, Tamna Eluplan ploča, duljina ploče: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922027 1000
GTIN	4062406083205
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Dodatna stražnja stijenka za povećanje nosivosti. S 1 × parom tankih ploča za učvršćivanje.

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 1 × para tankih ploča, 1 × dvodijelna stražnja stijenka, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirno.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča duljina	1000 mm

Materijal radne ploče	Eluplan
Radna ploča dubina	750 mm
Težina	50 kg
Visina	850 mm
Seriya	vario Basic
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	600 kg
Debljina pločica	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

## Pribor

Potporni lim tip 1	927122 1
Podnožje visina 800 mm	927000 800
Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna Prikladno za duljinu ploče 1000 mm	927140 1000
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 1000 mm	926241 1000