

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario Basic, sa stražnjom stijenkom, visina 850 mm, Tamna Eluplan ploča, duljina ploče: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922027 1500
GTIN	4062406083212
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Dodatna stražnja stijenka za povećanje nosivosti. S 1 × parom tankih ploča za učvršćivanje.

Dio isporuke:

2 × podnožja, 1 × para tankih ploča, 1 × dvodijelna stražnja stijenka, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirno.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Seriya	vario Basic
Radna ploča debljina	50 mm
Visina	850 mm
Materijal radne ploče	Eluplan

Težina	68 kg
Radna ploča duljina	1500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	600 kg
Debljina pločica	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

Pribor

Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 1500 mm	926241 1500
Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna Prikladno za duljinu ploče 1500 mm	927140 1500
Potporni lim tip 1	927122 1
Podnožje visina 800 mm	927000 800