

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario Basic, sa stražnjom stijenkom, visina 950 mm, Multiplex ploča od bukovine, duljina ploče: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922034 1500
GTIN	4062406083274
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Dodatna stražnja stijenka za povećanje nosivosti. S 1 × parom tankih ploča za učvršćivanje.

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 1 × para tankih ploča, 1 × dvodijelna stražnja stijenka, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Tijelo i podnožja svjetlosivo RAL 7035, **praškasto lakirno.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Visina	950 mm

Seriya	vario Basic
Težina	69 kg
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	600 kg
Debljina pločica	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

## Pribor

Stražnja stijenka / polica za odlaganjejednodijelna Prikladno za duljinu ploče 1500 mm	927140 1500
Potporni lim tip 1	927122 1
Podnožje visina 900 mm	927000 900
Radna ploča, debljina 50 mm od Multiplex bukovine duljina ploče 1500 mm	926081 1500