

Garant
Glodača glava za ukapanje 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 40/3mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211811 40/3
GTIN	4045197715074
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta. Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VCG. 2205
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Prihvatni navoj M	M16
\varnothing reza D_c	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Broj oštrica Z	3
Interpolacija a_p	8 mm
Kut uranjanja α_{maks}	5,65 stupanj

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	30,34 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP