

Garant GRIDLINE

**Radionički stol Vario s korpusom ladice 16G, visina 850 mm, Tamna Eluplan ploča, 12×20G, duljina ploče: 2000/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	922047 2000/3
GTIN	4062406083496
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladicama mm: 75, 100, 150

**Dio isporuke:**

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

**Dodatni pribor:**

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladicama svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicama antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicama bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

**Tehnički opis**

Radna ploča duljina	2000 mm
---------------------	---------

Broj ladica	3
Težina	106 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Radna ploča debljina	50 mm
Visina	850 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	12
Korisna širina ladica	300 mm
Korisna površina ladice u G	12×20
Kućište ladice, visina	400 mm
Kućište ladice, korisna visina	325 mm
Seriya	vario
Kućište ladice, širina	400 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12×20G
Vrsta proizvoda	Radionički stol

**Pribor**

Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927500 75
Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927500 150
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927500 100
Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003	950050 003
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 2000 mm	926241 2000
Podnožje visina 800 mm	927000 800
Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 400/3	927300 400/3
Potporni lim tip 1	927122 1