

Garant GRIDLINE

Radionički stol Vario s korpusom ladice 16G, visina 850 mm, Tamna Eluplan ploča, 12×20G, duljina ploče: 1000/2mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 922047 1000/2 |
| GTIN | 4062406083441 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Podnožja širine 50 mm s poprečnim nosačem. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. S 1 parom tankih ploča za učvršćivanje. Korpus ladice 16G sa centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 150

Dio isporuke:

2 × podnožja, 1 × par tankih ploča, korpus s ladicama, radna ploča.

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| Broj ladica | 2 |
| Korisna širina ladica | 300 mm |
| Težina | 68 kg |
| Kućište ladice, širina | 400 mm |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg |
| Korisna širina ladica u G | 12 |
| Korisna dubina ladica | 500 mm |
| Radna ploča duljina | 1000 mm |
| Visina | 850 mm |
| Korisna dubina ladica u G | 20 |
| Radna ploča dubina | 750 mm |
| Seriya | vario |
| Korisna površina ladice u G | 12×20 |
| Radna ploča debljina | 50 mm |
| Kućište ladice, korisna visina | 225 mm |
| Kućište ladice, dubina | 650 mm |
| Kućište ladice, visina | 300 mm |
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Radionički stol, visina | 850 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Debljina pločica | 50 mm |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | 12×20G |
| Vrsta proizvoda | Radionički stol |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Maska za bravu za GridLine tip KO21 | 914227 KO21 |
| Ladica Prednja visina ladice 150 mm | 927500 150 |
| Cilindrična brava s 2 ključa broj zaključavanja Ho (3-znamenasti) 003 | 950050 003 |
| Ladica Prednja visina ladice 75 mm | 927500 75 |
| Radna pločas tamnosivom plastičnom prevlakom (Eluplan) duljina ploče 1000 mm | 926241 1000 |
| Podnožje visina 800 mm | 927000 800 |
| Korpus 16G s ladicama visina / broj ladica 300/2 | 927300 300/2 |
| Potporni lim tip 1 | 927122 1 |